


převodovky EMGA-60-P-G8-SST-57

č. dílu: 8141764

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	57 mm
torzní vůle	0.17 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	8:1
max. otáčky na vstupu	13,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	18 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.067 kgcm ²
max. točivý hnací moment	29 Nm
max. účinnost	97 %
tuhost v krutu	2.4 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	900 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	60G
rozhraní převodovky na vstupní straně	57A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS