


převodovky EMGA-80-P-G8-SST-87

č. dílu: 8141766

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	80 mm
velikost příruby motoru	87 mm
torzní vůle	0.12 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	8:1
max. otáčky na vstupu	7,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	50 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.37 kgcm ²
max. točivý hnací moment	80 Nm
max. účinnost	97 %
tuhost v krutu	8.4 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	2,100 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	80G
rozhraní převodovky na vstupní straně	87A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS