


# napájecí zdroj CACN-3A-7-10-G2

č. dílu: 8149584

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	68 mm
výška	130 mm
délka	160 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	jednofáz.
vstupní proud	2,4 - 5,6 A
jmenovité výstupní napětí DC	48 V
jmenovitý výstupní proud	10 A
rozsah vstupního napětí AC	100 ... 240 V
přemostění výpadku sítě	15 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
povolení	c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 %
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	1,603 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS