


elektrické rozhraní VABA-S6-1-PT

č. dílu: 8152353

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
ochrana proti přepólování	odděleně pro PS a PL
max. počet ventilových pozic	16
maximální počet cívek ventilů	32
přenosová rychlost	38,4 kbit/s
vlastní příkon elektroniky/čidel při jmenovitém napájecím napětí	typ. 30 mA
vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí zátěže	typ. 30 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zbytkové zvlnění	4 Vss
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
hmotnost výrobku	690 g
IO-Link, technika připojení	zařízení, 5 pinů
IO-Link, protokol	Device V 1.1
IO-Link, komunikační režim	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, typ portu	Device B
IO-Link, počet rozhraní	Device 1
IO-Link, šířka pásma procesních dat OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimální čas cyklu	Device 3,2 ms
max. délka vedení	20 m
druhy komunikace	IO-Link
jmenovitý průřez vodiče	1 mm ²
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliníkový tlakový odlitek