

Ovládací jednotka CDPX-X-E2-W-21-EX2

Číslo dílu: 8155223

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	534 mm
Montážní hloubka	17 mm
Výška	326 mm
Délka	43 mm
Max. tloušťka čelního panelu	26 mm
Hodiny reálného času	ano
Možné protokoly PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client Server ModbusRTU ModbusTCP Client Modbus TCP Server
Odchylka hodin	< 100 ppm bei 25°C
Počet barev	16 M
Zobrazení	s podsvětlením
Způsob indikace	TFT, barevný
Vlastnost zobrazení	dotyková obrazovka
Velikost zobrazení	21,5"
Zálohovací baterie	nabíjecí lithiová baterie
Rozlišení displeje	1920x1080 pixelů
Elektrický příkon	35 W
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-30 °C...80 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...55 °C
Upozornění k teplotě okolí	při instalaci ve svislé poloze

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	6000 g
Způsob upevnění	rozhraní VESA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Rozhraní Ethernet, druh připojení	zásuvka
Rozhraní ethernet, připojovací technika	RJ45
Rozhraní ethernet, počet pólů/vodičů	8
Rozhraní Ethernet, přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Rozhraní Ethernet, funkce	programování elektrické napájení PoE
Rozhraní Ethernet, specifikace	IEEE 802.3 af/at
Rozhraní USB, funkce	přenos dat
Rozhraní USB, druh připojení	zásuvka
Rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0, typ A
Programovací software	Designer Studio
Údaje o CPU	2 GB RAM
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	Class I, Div. 2 (US)
Ochrana proti výbuchu	Class I, Div. 2 (US)
Úřad, který vydal certifikát	UL E239998 UL E245518