


paralelní konstrukční sada EAMM-U-145-D80-150A-188

č. dílu: 8157285

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	145
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	4,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	2,259 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	2 Nm
přenositelný krouticí moment	50 Nm
hmotnost výrobku	11,500 g
kód rozhraní pohonu	D80B
kód rozhraní pro vstup motoru	140A 150A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS