

# paralelní konstrukční sada EAMM-U-145-S95-150A-288

č. dílu: 8157288

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	145
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	4,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	2,255 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	2 Nm
přenositelný krouticí moment	50 Nm
hmotnost výrobku	14,500 g
kód rozhraní pohonu	S95
kód rozhraní pro vstup motoru	140A 150A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS