

# připojovací deska VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

č. dílu: 8157740

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	42 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	10.5 mm
max. počet ventilových pozic	4
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 0.8 MPa
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	180 g
připojení pneumatiky 2	M7
připojení pneumatiky 4	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek