

tlumič nárazu DYEF-G8-M8-Y1F

č. dílu: 8160237

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M8
zdvih	3.4 mm
tlumení	P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	0.8 m/s
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	3.4 mm
max. utahovací moment	2 Nm
max. energie tlumení na zdvih	0.04 J
hmotnost výrobku	20.9 g
typ upevnění	se závitovou dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel