

tlumič nárazu DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

č. dílu: 8161526

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| velikost | 12 |
| zdvih | 12 mm |
| tlumení | samočinně nastavitelný |
| montážní poloha | libovol. |
| snímání polohy | bez |
| max. rychlost nárazu | 1 m/s |
| doba návratu do původní polohy, krátká | 0.2 s |
| provozní režim | jednočinný tlačný |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| délka tlumení | 12 mm |
| max. zastavovací síla | 1,000 N |
| max. energie tlumení na zdvih | 12 J |
| max. spotřeba energie na hodinu | 36,000 J |
| max. zbytková energie | 0.05 J |
| síla pro návrat do původní polohy | 28 N |
| hmotnost výrobku | 95 g |
| typ upevnění | s kontramaticí |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | pozinkovaná ocel |
| materiál pístnice | vysoce legovaná ocel |
| materiál matice | pozinkovaná ocel |