


**spojka**  
**EAMC-67-71-24-32-U**  
č. dílu: 8165044

FESTO



**katalogový list**

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	24 mm
poloměr upnutí 2	32 mm
velikost	67
jmenovitá délka	71 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	302 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	143 Nm
hmotnost výrobku	462 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS