


rozdělovací blok FR-12-PK-4-B

č. dílu: 8762

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3.4 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
počet výstupů	12
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/4
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek