



# ventil-pedál s aretací FP-3-1/4-B

č. dílu: 8986

FESTO

s aretací

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 impulsní
typ ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	7 mm
montážní poloha	libovol.
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	58.5 N
hmotnost výrobku	1,760 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek