

vícevrstvá trubka PM-6

č. dílu: 9087

FESTO

je vhodn. pro použití nástrčných šroubení QS.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	8 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	25 mm
vnitřní průměr	5.2 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 30 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-29 ... 65 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.032 kg/m
barva	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	hliník legovaný pro tváření PE