

kloubová hlavice SGS-M20X1,5

č. dílu: 9264

★ doporučené výrobky

se šestihrannou maticí, pro sférické upevnění válce (na straně pístnice),
dle DIN ISO 8139.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M20x1,5
podle normy	ISO 12240-4
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	468 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vnějšího kroužku	mosaz
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál vnitřního kroužku	ocel
materiál matice	pozinkovaná ocel