



tlakový spínací ventil VD-3-PK-3

č. dílu: 9270

FESTO

s přípojovací deskou 2n pro hadici Js 3



katalogový list

parametr	hodnota
normální jmenovitý průtok	100 l/min
provozní tlak v Mpa	0.18 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1.8 ... 8 bar
jmenovitá světlost	2.5 mm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	220 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
připojení pneumatiky 3	PK-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS