


kulový kohout QH-3/8

č. dílu: 9542

FESTO

ruční kulový kohout z mosazi se závity ISO 228
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	2/2 impulsní
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
typ ovládání	ruční
typ upevnění	instalace vedení
normální jmenovitý průtok	7,500 l/min
jmenovitá světlost	12 mm
materiál tělesa	mosaz
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 228-1
konstrukce	Kulový kohout
jmenovitý tlak pro armaturu	40
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny jiná média na vyžádání
teplota média	-20 ... 150 °C
hmotnost výrobku	185 g
materiál těsnění	FPM PTFE
materiál koule	mosaz, chromovaná
materiál hřídele	mosaz