

# spojka s vnějšími závity E-G1/4-1/4NPT

č. dílu: 9631

FESTO

s dvěma těsnicími kroužky



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.95 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	11 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	12 Nm
jmenovitý utahovací moment	9.05 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	19.06 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS