

indicador de presión OH-8-RT

Número de artículo: 10088

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática	Boquilla PK-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS