


# conector NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Número de artículo: 1066354

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso del producto	46,1 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija, M12x1, 5 contactos, codificación B, apantallable
Codificación del conector tipo clavija	B
Conexión eléctrica 2	Rosca de fijación, apantallable
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 60 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 60 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Características de transmisión	DIN EN 50173 / CAT 5
Diámetro máximo admisible del cable	6 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de los contactos crimp	latón Dorado