


# Resistencia de terminación CACR-S-B12G5-220-PB

Número de artículo: 1072128

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 5 V
Grado de ensuciamiento	3
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Peso del producto	11,6 g
Conexión eléctrica	4 contactos M12x1 Conector recto tipo clavija
Codificación del conector tipo clavija	B
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	TPE-U(PU)
Material de los contactos crimp	latón Dorado