


horquilla SGA-M12X1,25

Número de artículo: 10767

FESTO

con rosca exterior, para fijación oscilante de cilindros.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M12x1,25
Desviación radial +/-	5 mm
Compensación del ángulo +/-	120 deg
Posición de montaje	indistinto
Conexión roscada	Rosca exterior M12x1,25
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	222 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero cincado
Material de la cabeza de rótula	Acero cincado
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado