



Electroválvula JMVH-5-1/4-S-B-VI

Número pieza: 116006

FESTO

con bobinas y accionamiento auxiliar manual, sin conector



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 biestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Caudal nominal normal	1.600 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	10 mm
Patrón	33 mm
Principio de hermetización	blando
Accionamiento manual auxiliar	sí
Tipo de control	prepilotoado
Sentido del flujo	reversible
Presión de control	2 ... 10 bar
Cambio del tiempo de conmutación	18 ms
Valores característicos de las bobinas	24V DC
Fluido	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o sin lubricar vacío
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Fluido de control	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o sin lubricar
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática, 11	G1/4
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura