



# Electroválvula MVH-5/3B-1/8-S-B-VI

Número pieza: 118802

FESTO

con bobina y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

| Caracter.                                  | Valor   |
|--|---|
| Función de las válvulas                    | 5/3 a presión   |
| Tipo de accionamiento                      | eléctrico   |
| Caudal nominal normal                      | 1.000 l/min   |
| Presión de funcionamiento                  | -0,9 ... 10 bar                                       |
| Construcción                               | Corredera<br>asiento de plato                         |
| Tipo de reposición                         | muelle neumático                                      |
| Díámetro nominal                           | 8 mm  |
| Función de escape                          | Estrangulable   |
| Principio de hermetización                 | blando  |
| Tipo de control                            | prepiloto   |
| Alimentación del aire de control           | externo   |
| Sentido del flujo                          | reversible  |
| Desconexión del tiempo de conmutación      | 50 ms   |
| Conexión del tiempo de conmutación         | 40 ms   |
| Fluido                                     | Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 5 µm |
| Temperatura del medio                      | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura ambiente                       | -5 ... 50 °C  |
| Tipo de fijación                           | con taladro pasante                                   |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82 | M5  |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 84 | M5  |
| Conexión neumática 1                       | Placa base<br>G1/8                                    |
| Conexión neumática 2                       | G1/8  |
| Conexión neumática 3                       | Placa base<br>G1/8                                    |
| Conexión neumática 4                       | G1/8  |
| Conexión neumática 5                       | Placa base  |
| Indicación sobre el material               | contiene sustancias perjudiciales para la pintura     |