


# acoplamiento

## EAMD-42-40-20-16X25

Número de artículo: 1188350

FESTO

Es un componente de accionamiento que transmite energía cinética rotativa de un paso o del servomotor.



### Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	20 mm
Diámetro de acogida 2	16 mm
Tamaño	42
Longitud nominal	40 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	39 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	189 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS