


# Tubo flexible DUO PU-4-DUO-BS

Número pieza: 11959

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de piluretano (no autorizada para la producción alimentaria).

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor                                       |
|--|---|
| Diámetro exterior                                      | 6,1 mm                                      |
| Radio de flexión relevante para el caudal              | 20 mm                                       |
| Diámetro interior                                      | 4 mm  |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar                            |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura ambiente                                   | -35 ... 60 °C                               |
| Homologación   | TÜV   |
| Peso del producto según la longitud                    | 0,042 kg/m                                  |
| Color  | azul/negro                                  |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3                                   |
| Indicación sobre el material                           | Exento de cobre y PTFE                      |
| Información sobre el material del tubo flexible        | TPE-U(PU)                                   |