


silenciador AMTE-M-LH-G12

Número de artículo: 1205863

★ Gama básica

FESTO

Para disminuir el nivel de ruidos en las conexiones de escape de equipos neumáticos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	10.500 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de ruido	88 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	43 g
Conexión neumática	G1/2
Material del amortiguador	Bronce
Material de los pivotes roscados	latón
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS