


# válvula de bola con tope SVK-3-PK-3

Número de artículo: 12146

FESTO

con accionamiento por bola



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	mecánico
Caudal nominal normal	50 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 8 bar
Construcción	Asiento de bola
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	1,5 mm
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de control	directo
Sentido del flujo	no reversible
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	sin escape común