



silenciador AMTC-P-PC10

Número de artículo: 1224460

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Posición de montaje | indistinto |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivel de ruido | 58 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Peso del producto | 2 g |
| Conexión neumática | Cartucho de 10 mm |
| Material del amortiguador | PE |
| Material de los pivotes roscados | PE |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |