


# placa base VABS-C8-12XB-QX

Número de artículo: 1236027

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	12 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,48 ... 0,72 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	1,3 Nm
Peso del producto	15 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	preparado para cartucho
Conexión neumática 1	preparado para cartucho
Conexión neumática 3	preparado para cartucho
Conexión neumática 5	preparado para cartucho
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	PA reforzado