


placa base VABS-C8-12XB-QX-D

Número de artículo: 1236029

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	24 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,48 ... 0,72 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	1,3 Nm
Peso del producto	30 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	preparado para cartucho
Conexión neumática 1	preparado para cartucho
Conexión neumática 3	preparado para cartucho
Conexión neumática 5	preparado para cartucho
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	PA reforzado