


Ventosa plana VAS-8-M5-S

Número pieza: 12612

FESTO

Boquilla enchufable para tubo flexible con diámetro nominal 3, conexión lateral.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Diámetro de la ventosa	8 mm
Diámetro útil de la ventosa	5,5 mm
Posición de la conexión	At the side
Construcción	Conexión de vacío lateral redondo, estándar
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	1,6 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	1,6 N
Rosca de fijación	M5
Fijación de la ventosa	M5
Conexión de vacío	PK-3
Color	transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)