


# placa adaptadora VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Número de artículo: 1302090

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	60 mm
Posición de montaje	indistinto
Número máximo de bobinas de solenoide	26
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	2.600 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12	G1/8
Conexión neumática 1	G1
Conexión neumática 3	G1
Conexión neumática 5	G1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la placa	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero cincado