

cartucho QSPKG20-5/16-U

Número de artículo: 132636

FESTO

Con enchufe, recto.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	5,4 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Clasificación marítima	véase el certificado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso del producto	6 g
Tipo de fijación	Aguja de fijación
Conexión neumática 1	Cartucho de 20 mm
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16"
Temperatura ambiente en Fahrenheit	23 ... 140 °F
Color del anillo extractor	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA reforzado
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina