

racor rápido roscado en L NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P10

Número de artículo: 133068

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	5,8 mm
Construcción	Acodado, racor de conexión longitudinal adicional
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	19 g
Tipo de fijación	Hexágono exterior, llave 17
Conexión neumática 1	Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina