


# racor rápido en T NPQP-T-R14-Q6-FD-P10

Número de artículo: 133074

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Tamaño   | Estándar   |
| Diámetro nominal   | 3,2 mm   |
| Construcción   | forma en T                                       |
| Tamaño del depósito  | 10   |
| Construcción   | Principio Push-Pull                              |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]     |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación         |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 4 - riesgo de corrosión muy alto                 |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-Zona III                               |
| Apto para el contacto con alimentos                        | Información detallada sobre el material          |
| Temperatura ambiente                                       | -20 ... 60 °C                                    |
| Peso del producto  | 8,5 g  |
| Tipo de fijación   | Hexágono exterior, llave 14                      |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior R1/4                              |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS                                |
| Material de la carcasa                                     | PP   |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina                |