


perfil distribuidor VABM-C8-12E-G14-10-M1-L

Número de artículo: 1361869

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	12 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,6 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	5 Nm
Peso del producto	788 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio