



# ventosa

## VASB-125-3/8-SI-B

Número de artículo: 1387375

FESTO



### Hoja de datos

| Característica                                            | Valor                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Compensación de altura de las ventosas                    | 25 mm                                                        |
| Diámetro nominal                                          | 7 mm                                                         |
| Diámetro de la ventosa                                    | 125 mm                                                       |
| Volumen de la ventosa                                     | 307 cm <sup>3</sup>                                          |
| Posición de la conexión                                   | Arriba                                                       |
| Posición de montaje                                       | indistinto                                                   |
| Forma de la ventosa                                       | Fuelle redondo de 1,5                                        |
| Presión de funcionamiento Mpa                             | -0,095 ... 0 MPa                                             |
| Presión de funcionamiento                                 | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                         |
| Presión nominal de funcionamiento                         | -0,07 MPa<br>-0,7 bar                                        |
| Presión nominal de funcionamiento (psi)                   | -10,15 psi                                                   |
| Fluido                                                    | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado                             |
| Conformidad PWIS                                          | VDMA24364-Zona III                                           |
| Apto para el contacto con alimentos                       | Información detallada sobre el material                      |
| Temperatura ambiente                                      | -40 ... 200 °C                                               |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 610 N                                                        |
| Peso del producto                                         | 247 g                                                        |
| Tipo de fijación                                          | a través de la toma de vacío                                 |
| Conexión de vacío                                         | G3/8                                                         |
| Color                                                     | transparente                                                 |
| Dureza Shore                                              | 60 +/- 5                                                     |
| Material de los pivotes roscados                          | Aleación forjable de aluminio                                |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS                                            |
| Material de la ventosa                                    | VMQ (silicona)                                               |