


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-E32-40G

Número de artículo: 1454247

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	7,5 Nm
Peso del producto	290 g
Código de conexión, actuador	E32
Código de conexión, entrada motor	40G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS