


conjunto de sujeción axial EAMM-A-R27-40G

Número de artículo: 1456622

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	2 Nm
Peso del producto	240 g
Código de conexión, actuador	R27
Código de conexión, entrada motor	40G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS