



cable de programación NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

Número de artículo: 1501332

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija, USB 2.0 tipo A, 4 contactos
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	USB 2.0 tipo B
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	4
Conexión eléctrica 2	Conector recto tipo clavija, USB 2.0 tipo B, 4 contactos
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	USB 2.0 Typ A
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	4
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	4
Longitud del cable	1,8 m
Característica de la línea	Estándar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión