


junta iluminada MV-LD-230

Número de artículo: 151716

FESTO

para electroválvulas MV.



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Peso del producto	1,6 g
Conexión eléctrica	Forma rectangular MSV según DIN NE 175301-803 Forma B
Tensión de funcionamiento nominal AC	230 V
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Conexión de conducto de protección	presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0,33 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Grado de ensuciamiento	3
Información sobre el material del cuerpo	TPE-U(PU)