



# silenciador U-1-B

Número de artículo: 151990

FESTO

Para reducir el nivel de ruido y evitar el ensuciamiento de las conexiones de escape de componentes neumáticos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Caudal contra atmósfera	17.500 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de ruido	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso del producto	233 g
Conexión neumática	G1
Material del amortiguador	PE
Material de los pivotes roscados	Aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aluminio