

actuador lineal DGO-1/2"- -P-A-B

Número de artículo: 15227

FESTO

para detección sin contacto, sin vástago, con acoplado magnético.
Old part no. 13003431



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0,04 ... 157 "
Diámetro del émbolo	1/2"
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Guía	Guía deslizante
Presión de funcionamiento	2 ... 7 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retroceso	68 N
Fuerza teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	68 N
Conexión neumática	10-32 UNF-2B