


brida basculante SNG-160

Número de artículo: 152597

FESTO

Caballete apropiado LSNG, LSNSG.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	160
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	3.577 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición inyectada de aluminio
Material del perno	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero cincado
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado