


brida basculante SNG-200

Número de artículo: 152598

FESTO

Caballete apropiado LSNG, LSNSG.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 200 |
| Basado en la norma | ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso del producto | 5.160 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la fijación | Fundición inyectada de aluminio |
| Material del perno | Acero cincado |
| Material de los tornillos | Acero cincado |
| Material de bloqueo | Acero de muelles, galvanizado |