

tubo flexible de material sintético PAN-12X1,75-SI

Número de artículo: 152702

FESTO

Tubo calibrado exterior, para racores rápidos QS, racores roscados CN y CK de poliamida (no aprobados para la industria alimentaria)



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	64 mm
Diámetro interior	8,4 mm
Radio máximo de curvatura	29 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi
Homologación	TÜV
Clasificación marítima	véase el certificado
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,06 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 12 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A