


contador con preselección PZV-E-C

Número de artículo: 15608

FESTO

substractivo, con reposición neumática.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	contador mecánico con actuador neumático
Tipo de reposición	Tecla manual o señal neumática
Display	5 dígitos
Presión de desconexión del actuador	0,2 ± 0,1 bar
Presión de desconexión en la reposición	0,15 ± 0,1 bar
Presión de respuesta del actuador	0,6 ± 0,2 bar
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Presión mínima de reposición	2 bar
Duración mínima del impulso actuador	10 ms
Duración mínima del impulso reposición	180 ms
Duración mínima de la pausa actuador	15 ms
Duración mínima de la pausa reposición	50 ms
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	150 g
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Conexión neumática	M5