

boquilla para tubos N-3/4-P-13-MS

Número de artículo: 15637

FESTO

ejecución en latón



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	40 Nm
Peso del producto	94 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G3/4
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior de 13 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	latón