

leva de conmutación DASI-Q11-20/25-A-SL

Número de artículo: 1568436

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20 25
Construcción	para ranura en T
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T con pasador roscado con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los tornillos	Acero cincado